



Pneumatisch ventiel CJ-5/2-1/4

Artikelnummer: 5736

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiel functie	5/2 bistabiel
Bedieningswijze	Pneumatisch
Normaal nominaal debiet	1400 l/min
Pneumatische werkaansluiting	G1/4
Bedrijfsdruk	1 bar...16 bar
Nominale doorlaat	6.5 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Handbediening	Schakelend
Stuurdruk	2 bar...10 bar
Max. schakelfrequentie	40 Hz
Schakeltijd aan	28 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Bevestigingstype	Op aansluitplaat
Aansluiting stuur lucht 12	G1/8
Aansluiting stuur lucht 14	G1/8
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Pneumatische aansluiting 4	G1/4
Pneumatische aansluiting 5	G1/4
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering
Materiaal membraan	PUR