


Pneumatisch ventiel VUWG-L10A-P53U-M3

Artikelnummer: 573799

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiefunctie	5/3 belucht
Bedieningswijze	Pneumatisch
Ventielgrootte	10 mm
Normaal nominaal debiet	90 l/min
Pneumatische werkaansluiting	M3
Bedrijfsdruk	-0.9 bar...10 bar
Constructieve opbouw	Zuiger-schuif
Terugstelwijze	mechanische veer
Rastermaat	10.5 mm
Ontluchtingsfunctie	Smoorbaar
Afdichtingsprincipe	Zacht
Inbouwpositie	Willekeurig
Handbediening	geen
Besturingstype	direct
Stroomrichting	Reversibel
Overlapping	onbepaalde overlapping
Stuurdruk	3 bar...10 bar
Vacuümgeschiktheid	ja
Schakeltijd uit	19 ms
Schakeltijd aan	7 ms
Schakeltijd op	9 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs- /stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-5 °C...50 °C
Stuurmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Omgevingstemperatuur	-5 °C...60 °C
Productgewicht	40 g
Bevestigingstype	Naar keuze: Op PR-rail met doorgangsboring

Functie	Waarde
Aansluiting stuurlicht 12	M5
Aansluiting stuurlicht 14	M5
Pneumatische aansluiting 1	M3
Pneumatische aansluiting 2	M3
Pneumatische aansluiting 3	M3
Pneumatische aansluiting 4	M3
Pneumatische aansluiting 5	M3
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	HNBR NBR
Materiaal behuizing	Aluminium Geanodiseerd