


전기 서브 베이스 VAVE-L1-1R1-LR

Part Number: 573922

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--|-------------------------------|
| 극성 보호 | 양극성 |
| 추가 기능 | 스파크 제거 홀딩전류 감소 |
| 신호 상태 표시 | LED |
| 공칭 동작 전압 DC | 24 V |
| 서지 강도 | 0.8 kV |
| 오염 등급 | 3 |
| 인증 | RCM Mark |
| CE 심볼 (declaration of conformity 참조) | EU-EMV 가이드라인에 대응 |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 - 부식 응력 수준 보통 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 보호 등급 | IP65 |
| 주변 온도 | -5 ... 60 °C |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 최대 죄임 토크 | 0.27 Nm |
| 제품 중량 | 3.2 g |
| 전기 연결 | 4-핀/2-핀 M8 / - 플러그 / 소켓 |
| 보호 접지 연결 | 사용 불가 |
| 마운팅 형태 | 자체-태핑 볼트형 솔레노이드 밸브 위 |
| 하우징 색상 | 흑색 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 커버 소재 | PA |
| 씰 소재 | EPDM |
| 하우징 소재 | PA |
| 나사 소재 | 열-처리 강철 |