

Aansluitstrip VABM-L1-14G-G14-16-M-GR

Artikelnummer: 573933

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|------------------------------------|------------------------------|
| Rastermaat | 16 mm |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Max. aantal ventielplaatsen | 16 |
| Goedkeuring | c UL us - Recognized (OL) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatuur | -20 °C...60 °C |
| Productgewicht | 2211 g |
| Aansluiting stuurlicht 12/14 | M5 |
| Aansluiting stuurluchtafvoer 82/84 | M5 |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 3 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 5 | G1/4 |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal aansluitstrip | Aluminium kneedlegering |