



Bernoulli-grijper OGGB-100-G18-2

Artikelnummer: 574565

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Aansluitingspositie	boven/zijdelings
Grijperdiameter	100 mm
Bedrijfsdruk	0 bar...6 bar
Nominale bedrijfsdruk	1 bar
Luchtverbruik bij nominale bedrijfsdruk	110 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
Mediumtemperatuur	0 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Geluidsdrukniveau bij nominale bedrijfsdruk	65 dB(A)
Geluidsvermogeniveau bij nominale bedrijfsdruk	78 dB(A)
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk	7 N
Dwarskracht bij nominale bedrijfsdruk	1 N
Bevestigingstype	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G1/8
Alternatieve aansluitingen	G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering Geanodiseerd
Materiaal afstandselement	POM
Productgewicht	210 g