


**플러그**  
**NECU-S1W9-C2-ACO**  
Part Number: 574588

FESTO



**자료 시트**

특징	값
마운팅 형태	4-40 UNC-2B
제품 중량	59 g
필드버스 인터페이스	Sub-D, 9-핀, 소켓
전기 연결 1	소켓, sub-D, 9핀
전기 연결 2	스크류 터미널의 스크리닝 가능
Baud rate	1 Mbit/s
허용가능 케이블 직경	8 mm
허용 가능 케이블 직경	8 mm
종단 단면	0.14 ... 0.5 mm <sup>2</sup>
보호 등급	IP20
주변 온도	-20 ... 70 °C
상대 공기 습도	25°C일 때 75%
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
하우징 소재	보강 PC