


# Stekker NECU-S1W9-C2-APB

Artikelnummer: 574589

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bevestigingstype	4-40 UNC-2B
Productgewicht	57.48 g
Veldbusinterface	Sub-D, 9-polig, contactdoos
Elektrische aansluiting 1	Stekker Sub-D, 9-polig
Elektrische aansluiting 2	IDC-klem
Baudsnelheid	12 Mbit/s
Toegestane kabeldiameter	8 mm
Toegelaten kabeldiameter	8 mm
Aansluitdoorsnede	0.08 mm <sup>2</sup> ...0.5 mm <sup>2</sup>
Beschermingsklasse	IP20
Omgevingstemperatuur	-20 °C...70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	75 % bij 25 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
Materiaal behuizing	PC-versterkt