


Stekker NECU-M-S-A12G4-IS

Artikelnummer: 575719

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Gebaseerd op norm	EN 61076-2-101
Explosiebescherming	Aanwijzing in het attest in acht nemen Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Inbouwpositie	Willekeurig
Productgewicht	38 g
Elektrische aansluiting	4-polig Veertrekklem M12x1 Stekker recht
Stekker codering	A
Bereik voor bedrijfsspanning DC	0 V...30 V
Stroombelastbaarheid bij 40°C	4 A
Toegelaten kabeldiameter	4 mm...8 mm
Aansluitdoorsnede	0.14 mm ² ...0.5 mm ²
Beschermingsklasse	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur	-40 °C...85 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Vervuilinggraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
Materiaal behuizing	Persgegoten zink Vernikkeld
Materiaal steekcontacten	Brons Verguld