


Klemmenstrook NECU-L3G7-C1

Artikelnummer: 576319

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Goedkeuring	c UL us - Listed (OL)
Aansluitfrequentie	100
Inbouwpositie	Willekeurig
Productgewicht	12.8 g
Elektrische aansluiting	7-polig Veertrekklem Stekker recht
Bereik voor bedrijfsspanning DC	0 V...30 V
Stroombelastbaarheid bij 40°C	12 A
Piekspanningsweerstand	4 kV
Aansluitdoorsnede	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
Omgevingstemperatuur	-40 °C...85 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Vervuilingsgraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
Materiaal behuizing	PA
Kleur behuizing	zwart
Materiaal steekcontacten	Koperlegering Vertind