

공급 플레이트 VABF-B10-20-P1-G18

Part Number: 576491

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|-------------------|
| 작동 압력 MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| 작동 압력 | -0.9 ... 10 bar |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 - 부식 응력 수준 보통 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 최대 죄임 토크 | 1.4 Nm |
| 제품 중량 | 13 g |
| 마운팅 형태 | 관통 홀 포함 |
| 공압 연결구, 포트 1 | G1/8 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 공급 플레이트 소재 | 알루미늄 다이캐스트 |