


# Aansluitplaat VMPAC-AP-14-B-2

Artikelnummer: 576575

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Breedte	32.8 mm
Lengte	169 mm
Rastermaat	26.8 mm
Max. aantal ventielplaatsen	1
Bedrijfsdruk	-0.9 bar...8 bar
Stuurdruk	3 bar...8 bar
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Productgewicht	160 g
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Pneumatische aansluiting 4	G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA-versterkt