


# 양손 조절 블록 ZSB-1/8-B

Part Number: 576656

FESTO



## 자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	4 mm
액추에이터 형태	공압
조립 위치	어디든
안전 기능	양손 작동
성능 레벨 (PL)	양손 작동/Cat. 1, PLc
작동 압력 MPa	0.4 ... 0.8 MPa
작동 압력	4 ... 8 bar
표준 공칭 유량	50 l/min
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU 머신 가이드라인에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for machines
인증서 발행 부서	IFA 1201046 Intertek UK-MCR-0080
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
충격 저항	FN 942017-5 및 EN 60068-2-27에 따른 심각도 2 충격 시험
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	0 ... 60 °C
제품 중량	420 g
마운팅 형태	관통 홀 포함 내부 (암) 나사산 포함 옵션
공압 연결구, 포트 2	G1/8
공압 연결구, 포트 3	G1/8
재질 사항	RoHS 에 승인
커버 소재	알루미늄 다이캐스트
씰 소재	NBR
하우징 소재	전조 알루미늄 합금 아노다이징