

# Smoorventiel met terugslagklep VFOH-LE-A-G14-Q8

Artikelnummer: 578800

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiel functie	Smoring van de uitgaande luchtstroom
Pneumatische aansluiting 1	QS-8
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Bedieningswijze	manueel
Instelelement	Buitenzeskant
Bevestigingstype	Inschroefbaar
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	530 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting	402 l/min...578 l/min
Omgevingstemperatuur	0 °C...150 °C
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	0.2 bar...10 bar
Normaal debiet in smoorrichting 6 -> 0 bar	720 l/min
Normaal debiet in terugslagrichting 6 -> 0 bar	610 l/min...760 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-10 °C...150 °C
Mediumtemperatuur	0 °C...150 °C
Nominaal aanhaalmoment	5 Nm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 10 %
Productgewicht	37 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	FPM
Materiaal holle schroef	Aluminium kneedlegering

<b>Functie</b>	<b>Waarde</b>
Materiaal demontagering	Messing, vernikkeld
Materiaal regelschroef	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal zwenkaansluiting	Messing vernikkeld