


# Magneetventiel CM-5/2-1/4-CH

Artikelnummer: 5960

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiefunctie	5/2 monostabiel
Bedieningswijze	Elektrisch
Normaal nominaal debiet	1400 l/min
Pneumatische werkaansluiting	Aansluitplaat
Bedrijfsdruk	1.5 bar...10 bar
Terugstelwijze	Pneumatische veer
Nominale doorlaat	6.5 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Handbediening	Schakelend
Besturingstype	Voorgestuurd
Max. schakelfrequentie	40 Hz
Schakeltijd aan	28 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Bevestigingstype	Op aansluitplaat
Aansluiting stuur lucht 12	G1/8
Aansluiting stuur lucht 14	G1/8
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Pneumatische aansluiting 4	G1/4
Pneumatische aansluiting 5	G1/4
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering
Materiaal membraan	PUR