


Magneetventiel CJM-5/2-1/4-FH

Artikelnummer: 6159

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|--|--|
| Ventiel functie | 5/2 bistabiel |
| Bedieningswijze | Elektrisch |
| Normaal nominaal debiet | 1400 l/min |
| Pneumatische werkaansluiting | Aansluitplaat |
| Bedrijfsdruk | 1.5 bar...8 bar |
| Nominale doorlaat | 6.5 mm |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Handbediening | Schakelend |
| Besturingstype | Voorgestuurd |
| Max. schakelfrequentie | 40 Hz |
| Schakeltijd aan | 28 ms |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Mediumtemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Bevestigingstype | Op aansluitplaat |
| Aansluiting stuur lucht 12 | G1/8 |
| Aansluiting stuur lucht 14 | G1/8 |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 3 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 4 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 5 | G1/4 |
| Materiaal afdichtingen | NBR |
| Materiaal behuizing | Aluminium kneedlegering |
| Materiaal membraan | PUR |