


L-snelschroefkoppeling LCK-1/8-PK-6-KU

Artikelnummer: 6260

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	5.3 mm
Dichtingstype aan de inschroeftap	Afdichtrand
Inbouwpositie	Willekeurig
Bouwworm	L-vorm
Verpakkingsgrootte	10
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G1/8
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buiten-Ø 8 mm voor steeknippel met binnen-Ø 6 mm met moer
Materiaal wartelmoer	POM
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal holle schroef	Aluminium-kneedlegering, geanodiseerd
Materiaal zwenkaansluiting	POM