

T-verdeelstuk FCK-3-PK-3-KU

Artikelnummer: 6273

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|--|---|
| Nominale doorlaat | 2.4 mm |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Bouwworm | T-vorm |
| Verpakkingsgrootte | 10 |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Pneumatische aansluiting 1 | voor slang buiten-Ø 4 mm voor steeknippel-binnen-Ø 3 mm met wartelmoer |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang buiten-Ø 4 mm voor steeknippel met binnen-Ø 3 mm met moer |
| Materiaal wartelmoer | POM |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal connector | POM |