



일방향 유량 조절 밸브 GR-3/8-B

Part Number: 6308

FESTO

일방향으로 유량 조절 가능.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	일방향 유량 조절 기능
공압 연결구, 포트 1	G3/8
공압 연결구, 포트 2	G3/8
조절 부품	널링 볼트
마운팅 형태	전면 판넬 설치 관통 홀 포함 옵션
정방향 표준 공칭 유량	1,010 l/min
조절 방향 표준 공칭 유량	1150 l/min
작동 압력	0.1 ... 10 bar
주변 온도	-20 ... 75 °C
하우징 소재	아연 다이캐스트
조립 위치	어디든
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	유효 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-20 ... 75 °C
제품 중량	225 g
재질 사항	RoHS 에 승인
조정 나사 소재	황동