


# 로드 클레비스 SGA-M12

Part Number: 6523

FESTO

수 나사산, 회전 실린더 마운팅용.



## 자료 시트

특징	값
사이즈	M12
반경 편차 +/-	5 mm
각도 보상 +/-	120 deg
조립 위치	어디든
나사산 연결구	수 나사산 M12
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-40 ... 150 °C
제품 중량	222 g
재질 사항	RoHS 에 승인
마운팅 핀 소재	스틸, 아연도금
로드 아이 소재	강철 아연 도금
락(Lock) 소재	스프링 스틸, 갈바닉