


Gaffelkop SG-M4

Artikelnummer: 6532

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	M4
Gebaseerd op norm	ISO 8140
Conform norm	DIN 71752
Schroefdraadaansluiting	Inwendige schroefdraad M4
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Metalen met een gewichtsandaandeel van meer dan 1% koper zijn van gebruik uitgesloten. Uitzondering vormen printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen
Omgevingstemperatuur	-40 °C...150 °C
Productgewicht	8 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal bout	Staal Verzinkt
Materiaal gaffel	Staal verzinkt
Materiaal moer	Staal Verzinkt