


# OF-poort OS-PK-3

Artikelnummer: 6684

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiel functie	OF-functie
Pneumatische aansluiting 1	PK-3
Pneumatische aansluiting 2	PK-3
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Normaal nominaal debiet	120 l/min
Bedrijfsdruk	1.6 bar...8 bar
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Materiaal behuizing	POM
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nominale doorlaat	2.4 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	9 g
Pneumatische aansluiting 3	PK-3
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR