

Geluiddemper U-1/8-B

Artikelnummer: 6841

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Debiet tegen atmosfeer	1340 l/min
Bedrijfsmedium	Perlucht conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geluidsdrukniveau	74 dB(A)
Omgevingstemperatuur	-10 °C...70 °C
Productgewicht	8 g
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal demperinzetstuk	PE
Materiaal inschroeftap	Aluminium
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Aluminium