



진공 발생기 VAK-1/4

Part Number: 6890
Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

FESTO

공압 배출기 포함.
대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면
찾으실 수 있습니다.



자료 시트

특징	값
공칭 사이즈, 라발 노즐	1 mm
조립 위치	어디든
배출기 특성	높은 진공도
내장된 기능	공압 배출기 펄스
디자인 구조	T-형태
작동 압력 MPa	0.15 ... 1 MPa
작동 압력	1.5 ... 10 bar
Operating pressure	21.75 ... 145 psi
최대 진공	80 %
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-20 ... 80 °C
주변 온도	-20 ... 80 °C
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 포트 3	G1/4
진공 연결	G1/4
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트