

Meervoudige contrastekker KDVF-8

Artikelnummer: 7563

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|--|--|
| Nominale doorlaat | 4 mm |
| Bedrijfsdruk | -0.95 bar...16 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumtemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Productgewicht | 36 g |
| Max. aansluitingen | 8 |
| Pneumatische aansluiting | PK-2 PK-3 PK-4 |
| Kleur | Grijs |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |