


Microstoterventiel S-3-PK-3-B

Artikelnummer: 7843

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiefunctie	3/2 gesloten monostabiel
Bedieningswijze	Mechanisch
Normaal nominaal debiet	60 l/min
Pneumatische werkaansluiting	PK-3
Bedrijfsdruk	-0.95 bar...8 bar
Constructieve opbouw	Klepzittingsventiel met veerretour
Terugstelwijze	mechanische veer
Nominale doorlaat	1.8 mm
Afdichtingsprincipe	Zacht
Inbouwpositie	Willekeurig
Besturingstype	direct
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Bedieningskracht	6 N
Productgewicht	7 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	PK-3
Pneumatische aansluiting 2	PK-3
Materiaal behuizing	Kunststof Messing