



# 압력 스위치 SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X

Part Number: 8000033

FESTO



## 자료 시트

특징	값
재질 사항	RoHS 에 승인
측정된 변수	상대 압력
측정 방법	공압/전기 압력 변환기
작동 압력 MPa	-0.1 ... 1 MPa
작동 압력	-1 ... 10 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	운할 작동 가능
스위치 출력	접점-형태
스위칭 기능	고정 히스테리시스에서 Threshold 값
스위칭 부품 기능	전환 스위치
스위치-On 점	0.25 bar
최대 스위치 온 지점	0.4 bar
최소 스위치 오프 포인트	0.05 bar
최대 출력 전류 DC	1,000 mA
최소 부하 전류	24 V에서 2 mA
회로 단락 보호	아니오
작동 전압 범위 DC	19.2 ... 30 V
극성 보호	아니오
전기 연결	4-핀 M12x1 플러그 EN 60947-5-2에 따름 원형 디자인
마운팅 형태	나사산
공압 연결구	G1/8
제품 중량	80 g
하우징 소재	강철
전기 연결구 소재	POM
설정 사양	영구 설정
보호 등급	IP65
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L