


Drukschakelaar SPBA-P2R-G18-2P-M12-0,25X

Artikelnummer: 8000210

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn Conform EU-machinerichtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
Materiaal-informatie	RoHS conform
Meetgrootheden	Relatieve druk
Meetprocedure	Dunne metaalfilm druksensor
Bedrijfsdruk	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Schakeluitgang	2xPNP
Schakelfunctie	Drempelwaarde met vaste hysteresis
Functie schakelement	Antivalent
Inschakelpunt	0.25 bar
Inschakelpunt max.	0.4 bar
Uitschakelpunt min.	0.05 bar
Max. uitgangsstroom DC	500 mA
Kortsluitingsbestendigheid	ja
Bereik voor bedrijfsspanning DC	19.2 V...30 V
Polariteitsbescherming	Voor alle elektrische aansluitingen
Elektrische aansluiting	4-polig M12x1 Stekkers Conform EN 60947-5-2 Ronde bouwvorm
Bevestigingstype	Inschroefbaar
Pneumatische aansluiting	G1/8
Productgewicht	50 g
Materiaal behuizing	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal elektrische aansluiting	PBT
Instelmogelijkheden	Vast ingesteld
Beschermingsklasse	IP65

Functie	Waarde
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L