


기어 박스 EMGC-40-P-G12-SEC-67

Part Number: 8000598
단종 예정 제품

FESTO

단종 예정 제품. 2026년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
기어 유닛의 플랜지 사이즈	40 mm
모터 플랜지 사이즈	67 mm
비틀림 백래쉬	0.67 deg
기어 유닛 형태	유성 기어 유닛
기어 유닛 비	12:1
최대 입력 속도	6,000 1/min
기어 유닛의 작동 온도	-20 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보호 등급	IP54
연속 출력 토크	10 Nm
기어 유닛의 관성 질량 모멘트	0.04 kgcm ²
최대 출력 토크	12.5 Nm
최대 효율	92 %
비틀림 저항	0.85 Nm/arcmin
제품 중량	550 g
인터페이스 코드, 모터 출력	40G
인터페이스 코드, 모터 인	67A
재질 사항	RoHS 에 승인