



Verticale voedingsplaat VABF-S4-1-P1A14-G14

Artikelnummer: 8000689

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwbreedte	26 mm
Gebaseerd op norm	ISO 15407-2
Inbouwpositie	Willekeurig
Pneumatische in de hoogte koppelbare verbinding	Alternatieve druktoevoer voor 1 en 14
Bedrijfsdruk	1 MPa 10 bar
Normaal nominaal debiet	900 l/min
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-laagspanningsrichtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaat
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsklasse	IP65 NEMA 4
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Productgewicht	191 g
Bevestigingstype in de hoogte koppelbare verbinding	op doorverbindingssplaat op individuele aansluitplaat
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium