

# Verbindingskabel NEBC-S1G25-K-5.0-N-S1G25

Artikelnummer: 8001376

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Kabelaanduiding	Zonder houder voor tekstplaatjes
Elektrische aansluiting	25-polig Stekker recht Sub-D / Sub-D
Elektrische aansluiting 1, functie	Veldapparaatzijde
Elektrische aansluiting 1, bouwvorm	Hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Stekkers
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Sub-D
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	25
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	25
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	2x schroef 4-40 UNC
Elektrische aansluiting 2, functie	Besturingszijde
Elektrische aansluiting 2, bouwvorm	Hoekig
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 2, kabeluitgang	Recht
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Sub-D
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	25
Elektrische aansluiting 2, bezette polen/adere	25
Elektrische aansluiting 2, bevestigingstype	2x schroef 4-40 UNC
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stroombelastbaarheid bij 40°C	1 A
Kabellengte	5 m
Kabeleigenschap	Standaard
Kabeldiameter	7 mm
Kabelmontage	Geschermd
Beschermingsklasse	IP40
Informatie over beschermingsklasse	In gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	0 °C...70 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III

<b>Functie</b>	<b>Waarde</b>
Materiaal-informatie	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
Materiaal kabelmantel	PVC
Kleur kabelmantel	Grijs
Kleur behuizing	Grijs