


Combinatie van verzorgingseenheden LFR-1/4-DB-7-MINI-KC

Artikelnummer: 8002799

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|--|--|
| Bouwgrootte | Mini |
| Breedte | 108 mm |
| Ontluchtingsfunctie | Niet smoorbaar |
| Serie | DB |
| Bedieningswijze | manueel |
| Bedieningszekering | Beugelslot (optioneel) Draaiknop met vergrendeling |
| Inbouwpositie | Verticaal +/- 5° |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Condensaataftap | Manueel draaiend |
| Constructieve opbouw | Inschakelventiel-filterregelaar |
| Max. hoeveelheid condensaat | 13 ml |
| Regelaarfunctie | Uitgangsdruk constant Met secundaire ontluchting Met terugstroomgedrag Zonder voordrukcompensatie |
| Drukindicator | met manometer |
| Bedrijfsdruk | 0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar 21 psi...145 psi |
| Drukregelbereik MPa | 0.05 MPa...0.7 MPa |
| Drukregelbereik | 0.5 bar...7 bar |
| Drukregelbereik psi | 7.5 psi...105 psi |
| Max. drukhysterese | 0.5 bar |
| Max. normaal debiet | 2500 l/min |
| Normaal nominaal debiet | 1900 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:9:4] |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking niet mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatuur | -5 °C...50 °C |
| Luchtreinheidsklasse aan de uitgang | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:8:4] |
| Mediumtemperatuur | -5 °C...50 °C |

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur | -5 °C...50 °C |
| Productgewicht | 245 g |
| Bevestigingstype | Naar keuze: Leidinginbouw met doorgangsboring Met hoekbeugel |
| Aansluiting manometer | G1/8 |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G1/4 |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal afdichtingen | NBR |
| Materiaal afdichtingen inschakelventiel | FPM |
| Materiaal draaiknop | POM |
| Materiaal filter | PE |
| Materiaal behuizing | PA-versterkt |
| Materiaal zuigerschuif | POM |
| Materiaal schaal | PC |