


**매니폴드 스트립**  
**VABM-L1-18G-G38-9-G**  
 Part Number: 8004904

**FESTO**



**자료 시트**

특징	값
격자 치수	19 mm
조립 위치	어디든
최대 밸브 연수	9
인증	c UL us - Recognized (OL)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-20 ... 60 °C
제품 중량	2,461 g
외부 파일럿 공압 포트 12/14	G1/8
파일럿 배기 포트 82/84	G1/8
공압 연결구, 포트 1	G3/8
공압 연결구, 포트 3	G3/8
공압 연결구, 포트 5	G3/8
재질 사항	RoHS 에 승인
매니폴드 소재	전조 알루미늄 합금