

# Aansluitstrip VABM-L1-18W-G38-16-G

Artikelnummer: 8004921

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Rastermaat	19 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	16
Goedkeuring	c UL us - Recognized (OL)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-20 °C...60 °C
Productgewicht	3493 g
Aansluiting stuurlicht 12/14	G1/8
Aansluiting stuurluchtafvoer 82/84	G1/8
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Pneumatische aansluiting 3	G3/8
Pneumatische aansluiting 4	G1/4
Pneumatische aansluiting 5	G3/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	Aluminium kneedlegering