


Aansluitplaat VMPA2-IC-AP-1-EX1E

Artikelnummer: 8005151

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Breedte	30.5 mm
Lengte	107.3 mm
Rastermaat	21 mm
Bedrijfsdruk	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Stuurdruk MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Stuurdruk	3 bar...8 bar
KC-kenteken	KC-EMC
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn volgens EU Ex-veiligheidsrichtlijn (ATEX) conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK EX-voorschriften volgens de UK RoHS-voorschriften
Ex-goedkeuring buiten de EU	EPL Gb (BR)
Explosiebescherming	Zone 1 (BR) Zone 2 (ATEX)
ATEX-categorie gas	II 3G
Ontstekingsbeschermingsklasse gas	Ex ec IIC T4 Gc X
Ex-omgevingstemperatuur	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Productgewicht	233 g
Elektrische aansluiting	M8 Stekkers
Bevestigingstype aansluitplaat	Met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Pneumatische aansluiting 3	G1/8
Pneumatische aansluiting 4	G1/8
Pneumatische aansluiting 5	G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform

Functie	Waarde
Materiaal aansluitplaat	Persgegoten aluminium