


원터치/나사산 L-피팅
QSL-G1/4-8-C25-50
 Part Number: 8005394



자료 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 사이즈	2.5 mm
Screw-in 볼트부 씰링 타입	씰링 링
조립 위치	어디든
컨테이너 사이즈	50
디자인 구조	Push/Pull 원리
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 16 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	1
주변 온도	-20 ... 80 °C
최대 죄임 토크	15 Nm
제품 중량	1,375 g
공압 연결구	수 나사산 G1/4 외경 8mm 튜브용
해제 링의 색상	흑색
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징에 대한 재질 정보	황동 니켈 도금
나사 씰에 대한 재질 정보	NBR
튜브 씰에 대한 재질 정보	NBR
호스 클램핑 세그먼트 재질 자료	고합금 강철, 부식방지