

Magneetspoel VACS-C-C1-1A

Artikelnummer: 8025335

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|--|
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Conform norm | IEC 61010-1 |
| Inschakelduur | 100% |
| Isolatiestofklasse | H |
| Spoeieigenschappen | 24 V AC: 50/60 Hz, inschakelvermogen 2,5 VA, houdvermogen 1,8 VA |
| Toegestane spanningschommelingen | +/- 10 % |
| Goedkeuring | c UL us - Recognized (OL) |
| Beperking omgevings- en mediumtemperatuur | -10 - 50 °C |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumtemperatuur | -10 °C...50 °C |
| Beschermingsklasse | IP65 |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Productgewicht | 35.8 g |
| Elektrische aansluiting | Vorm C Conform EN 175301-803 |
| Bevestigingstype | Met kartelmoer |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | PA Staal |
| Materiaal magneetspoel | Koper Staal Thermoplast |
| Materiaal wikkeling | Koper |