


Smoring VFFG-T-M5-5

Artikelnummer: 8025709

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiel functie	Smoorfunctie
Bevestigingstype	Met schroefdraad
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	9.6 l/min
Bedrijfsdruk	-0.9 bar...10 bar
Omgevingstemperatuur	-5 °C...60 °C
Nominale doorlaat	0.5 mm
b-waarde	0.5
C-waarde	0.04 l/sbar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-20 °C...60 °C
Productgewicht	0.5 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal holle schroef	PA