

P-aansluitstrip VABM-B10-25-N12-4-P53

Artikelnummer: 8026230

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Rastermaat	27.5 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	4
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	422 g
Bevestigingstype	met bevestigingsbeugel
Pneumatische aansluiting 1	1/2 NPT
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	Aluminium kneedlegering