

Aansluitblok VABM-B10-25E-G12-5-P3

Artikelnummer: 8026282

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Rastermaat	27.5 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	5
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	1428 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Aansluiting stuur lucht 12	G1/8
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 3	G1/2
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	Aluminium kneedlegering