


Aansluitblok VABM-B10-25S-G38-6-P3

Artikelnummer: 8026301

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|----------------------------------|------------------------------|
| Rastermaat | 27.5 mm |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Max. aantal ventielplaatsen | 6 |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Productgewicht | 845 g |
| Bevestigingstype | met doorgangsboring |
| Pneumatische aansluiting 1 | G3/8 |
| Pneumatische aansluiting 3 | G3/8 |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal aansluitstrip | Aluminium kneedlegering |