


# Twee-assige manipulator EXCT-15- -

Artikelnummer: 8026575

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	15
Inbouwpositie	Verticaal
Constructieve opbouw	Twee-assige manipulator
Bedrijfsdruk	-0.95 bar...8 bar
Max. versnelling	50 m/s <sup>2</sup>
Max. snelheid	4.8 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	±0,1 mm
Inschakelduur	100%
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 90 %
Geluidsdrukkniveau	70 dB(A)
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	10 °C...40 °C
Max. proceskracht in z-richting	100 N
Nominale last bij maximale dynamiek	1.5 kg
Bevestigingstype	Met bevestigingskit Met gleufmoeren
Materiaal-informatie	RoHS conform