

# Magneetspoel VACN-N-A1-1

Artikelnummer: 8029144

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bedieningswijze	Elektrisch
Inbouwpositie	Willekeurig
Inschakelduur	100%
Isolatiestofklasse	F
Isolatiestofklasse van de geëmailleerde draad	F
Spoeleigenschappen	24 V DC: 0,7 W
Toegestane spanningsschommelingen	+/- 10 %
Maritieme classificatie	zie certificaat
Certificaat instantie van afgifte	DNV TAA000011J
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	-20 °C...60 °C
Productgewicht	95 g
Elektrische aansluiting	Vorm A conform DIN EN 175301-803
Bevestigingstype	Met kartelmoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Kunststof Staal
Materiaal steekcontacten	Messing
Materiaal wikkeling	Koper