



Verticale voedingsplaat VMPA2-VSP-0

Artikelnummer: 8029486

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Rastermaat	21 mm
Bedrijfsdruk	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Stuurdruk MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Stuurdruk	3 bar...8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Productgewicht	70 g
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal toevoerplaat	PA-versterkt