

Dubbele nippel NPFC-D-R14-R38-M

Artikelnummer: 8030282

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|----------------------------------|--|
| Materiaal schroefdraadkoppeling | Messing, vernikkeld |
| Verpakkingsgrootte | 10 |
| Bedrijfsdruk | -0.95 bar...50 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-::-] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -20 °C...150 °C |
| Productgewicht | 23.4 g |
| Pneumatische aansluiting 1 | R1/4 |
| Pneumatische aansluiting 2 | R3/8 |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |