

Dubbele nippel NPFC-D-R14-R12-M

Artikelnummer: 8030283

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Materiaal schroefdraadkoppeling	Messing, vernikkeld
Verpakkingsgrootte	10
Bedrijfsdruk	-0.95 bar...50 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C...150 °C
Productgewicht	35.43 g
Pneumatische aansluiting 1	R1/4
Pneumatische aansluiting 2	R1/2
Materiaal-informatie	RoHS conform