

# Dubbele nippel NPFC-D-2R38-M

Artikelnummer: 8030284

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                          | Waarde                                   |
|----------------------------------|--|
| Materiaal schroefdraadkoppeling  | Messing, vernikkeld                      |
| Verpakkingsgrootte               | 10                                       |
| Bedrijfsdruk                     | -0.95 bar...50 bar                       |
| Bedrijfsmedium                   | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-::-] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosiebelasting               |
| LABS-conformiteit                | VDMA24364-B1/B2-L                        |
| Omgevingstemperatuur             | -20 °C...150 °C                          |
| Productgewicht                   | 26.27 g                                  |
| Pneumatische aansluiting 1       | R3/8                                     |
| Pneumatische aansluiting 2       | R3/8                                     |
| Materiaal-informatie             | RoHS conform                             |