

# Magneetspoel VACF-B-B2-3W

Artikelnummer: 8030808

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Conform norm	IEC 61010-1
Inschakelduur	100%
Isolatiestofklasse	H
Spoeeigenschappen	230/240 V AC: 50/60 Hz, inschakelvermogen 5,8 VA, houdvermogen 4,6 VA
Piekspanningsweerstand	4 kV
Vervuilingsgraad	3
Toegestane spanningschommelingen	+/- 10 %
Goedkeuring	c UL us - Recognized (OL)
Maritieme classificatie	zie certificaat
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-laagspanningsrichtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaat
Certificaat instantie van afgifte	DNVGL-TAA000011J
Beperking omgevings- en mediumtemperatuur	-20 - 50 °C
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-20 °C...50 °C
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	-20 °C...60 °C
Productgewicht	53 g
Elektrische aansluiting	Vorm B Volgens industriestandaard (11 mm)
Bevestigingstype	Met kartelmoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA Staal
Materiaal magneetspoel	Koper Staal Thermoplast
Materiaal wikkeling	Koper