

Magneetspoel VACF-A-A1-7

Artikelnummer: 8030823

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Conform norm	IEC 61010-1
Inschakelduur	100%
Isolatiestofklasse	H
Spoeleigenschappen	48 V DC: 2,8 W
Toegestane spanningschommelingen	+/- 10 %
Goedkeuring	c UL us - Recognized (OL)
Maritieme classificatie	zie certificaat
Certificaat instantie van afgifte	DNVGL-TAA000011J
Beperking omgevings- en mediumtemperatuur	-20 - 50 °C
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-20 °C...50 °C
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	-20 °C...60 °C
Productgewicht	82.7 g
Elektrische aansluiting	Vorm A Conform EN 175301-803
Bevestigingstype	Met kartelmoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA Staal
Materiaal magneetspoel	Koper Staal Thermoplast
Materiaal wikkeling	Koper