


# Eindplaat VABE-S1-2LZ-G34

Artikelnummer: 8032664

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwbreedte	44 mm
Ontluchtingsfunctie	Via smoorplaat
Gebaseerd op norm	ISO 5599-1
Bedrijfsdruk	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Vacuümgeschiktheid	ja
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-laagspanningsrichtlijn
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-20 °C...60 °C
Mediumtemperatuur	-10 °C...50 °C
Stuurmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Omgevingstemperatuur	-10 °C...50 °C
Productgewicht	360 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring voor schroef M6
Aansluiting stuur lucht 12/14	G1/4
Pneumatische aansluiting 1	G3/4
Pneumatische aansluiting 3	G3/4
Pneumatische aansluiting 5	G3/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal eindplaat	Persgegoten aluminium