

Trekanker VMPAC-ZAS-1026

Artikelnummer: 8032688

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Max. aanhaalmoment	1.7 Nm
Productgewicht	229 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal houder	Roestvast staal